

การลดระยะชัก
VAVA-F12-H-H1
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8089993

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ชนิดจำกัดจังหวะเปิด
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ข้อมูลการใช้งาน	เมื่อใช้กับวาล์วแบบ VZXA การอนุมัติ SIL สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่ได้ใช้ได้อีกต่อไป
ระดับการป้องกัน	IP6X
อุณหภูมิโดยรอบ	-50 °C...100 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	253 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	EPDM
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุใช้คอป	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ตัวเชื่อมต่อวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง