

ตัวปั๊มซีตตำแหน่ง
SAMH-F12-MK
หมายเลขชิ้นส่วน: 8092711

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ไม่มีเซ็นเซอร์
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ข้อมูลการใช้งาน	เมื่อใช้กับวาล์วแบบ VZXA การอนุมัติ SIL สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะใช้ได้ต่อไป
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	118 g
ซีลวัสดุ	EPDM
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม PA เสริมแรง
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III