


กระบอกจก
DFST-32-20-D-Y4-A-G2
หมายเลขชิ้นส่วน: 8093005

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	20 mm
Øลูกสูบ	32 มม.
การทำให้หมด ๑	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน โซลีนอยด์ปรับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ก้านลูกสูบพร้อมแกนโยก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
เซนเซอร์ตำแหน่งก้านโยก	สำหรับเซ็นเซอร์อุปนัย
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือคั่น
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	14 mm
แรงกระแทกที่อนุญาตบนก้านลูกสูบขยาย	1000 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	750 g
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
พอร์ตกลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียมหล่อ
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ผิววัสดุ	POM