

กระบอกจก DFST-32-20-Y4-A-S-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8093007

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	20 mm
Øลูกสูบ	32 มม.
การทำให้หมด ๑	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน โซลีนอยด์ปรับได้
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ ดึง
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ก้านลูกสูบพร้อมแขนโยก
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความถี่
เซนเซอร์ตำแหน่งก้านโยก	สำหรับเซนเซอร์อุณหภูมิต่ำ
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	คู่มือคั้น
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	14 mm
แรงกระแทกที่อนุญาตบนก้านลูกสูบขยาย	1000 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	750 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
พอร์ตกลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียมหล่อ
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ม้วนวัสดุ	เหล็ก