

เซอร์ვისยูนิต  
MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8098370

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                                   | มูลค่า                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                                          | 6                                                             |
| ซีรีส์                                                        | MS                                                            |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                                             | แนวตั้ง +/- 5°                                                |
| ระดับความดัน                                                  | ด้วยเครื่องวัดความดัน                                         |
| แรงดันใช้งาน                                                  | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi       |
| ข้อระบายอากาศมาตรฐาน 0.6->0 MPa (6->0 บาร์, 87->0 psi)        | 3600 l/min                                                    |
| อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) | 4750 l/min                                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม                        | เข้ากันไม่ได้กับน้ำมันเอสเทอร์                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK                               | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ                        | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                                          | -5 °C...50 °C                                                 |
| อุณหภูมิปานกลาง                                               | 5 °C...50 °C                                                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                                | 5 °C...50 °C                                                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                                              | 1250 g                                                        |
| ประเภทของรัด                                                  | การติดตั้งสาย<br>พร้อมขายึด<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| วัสดุหมายเหตุ                                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                        |