


แผ่นยึด VABA-B14-FL12-FL14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8098889

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	188 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 2	หน้าแปลน 1/4 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR หน้าแปลน 1/2 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR
ข้อต่อลม 4	หน้าแปลน 1/4 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR หน้าแปลน 1/2 พร้อมแผนภาพการเชื่อมต่อ NAMUR
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด