

ตัวปั่งซีตำแหน่ง
SAMH-F12-MK-A2
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8101084

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	สวิตช์ความใกล้ชิด 2 ตัวพร้อมระบบป้องกันการระเบิดและการป้องกัน IP สูง
ป้องกันการระเบิด	โซน 2 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ข้อมูลการใช้งาน	เมื่อใช้กับวาล์วแม่เหล็ก VZXA การอนุมัติ SIL สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะใช้ได้ต่อไป
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	151 g
ซีลวัสดุ	EPDM
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม PA เสริมแรง
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III