

ข้อต่อเกลียว
NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8104285

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดบรรจุ	10
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การต่อท่อด้วยข้อต่อแคลมป์
ออกแบบ	แบบตรง
ขนาด	Ø 8 มม.
การเชื่อมต่อของเหลว	UNF1/4-28
การเชื่อมต่อของเหลว2	สำหรับท่อลมนอก Ø 1.6 มม. (1/16")
ปานกลาง	สื่อของเหลว สื่อก๊าซ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อ	สังเกตความต้านทานของวัสดุที่สัมผัสกับตัวกลาง
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-10.875 psi...87 psi
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
หลักการปิดผนึก	แข็ง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงบิดกระชับที่กำหนด	15 Ncm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 15 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.53 g
วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง	PP
ลูกเกลียววัสดุ	PA เสริมแรง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ข้อมูลการใช้งาน	ดูบันทึกการใช้งาน (มีอยู่ในพอร์ทัลสนับสนุน festo.com)