

ข้อต่อเกลียว
NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10
หมายเลขชิ้นส่วน: 8104288

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดบรรจุ	10
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การต่อท่อด้วยจุกเสียบ
ออกแบบ	แบบตรง
ขนาด	Ø 8 มม.
การเชื่อมต่อของเหลว	UNF1/4-28
การเชื่อมต่อของเหลว2	สำหรับท่อลดดันใน Ø 1.2 มม.
ปานกลาง	สื่อของเหลว สื่อก๊าซ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อ	สังเกตความต้านทานของวัสดุที่สัมผัสกับตัวกลาง
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.075 MPa...0.4 MPa -0.75 bar...4 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-10.875 psi...58 psi
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...35 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...35 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
หลักการปิดผนึก	แข็ง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงบิดกระชับที่กำหนด	15 Ncm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 15 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.06 g
วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง	PP
จุกเกลียววัสดุ	PA เสริมแรง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ข้อมูลการใช้งาน	ดูบันทึกการใช้งาน (มีอยู่ในพอร์ทัลสนับสนุน festo.com)