

**กระบอกแพนเค้ก**  
**DPCA-...-...-2 1/2"- -**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8104876

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อับ                                    | 0.125 in...4 in                                                                                                                                                                                          |
| Øลูกสูบ                                | 2 1/2"                                                                                                                                                                                                   |
| เกลียวก้านลูกสูบ                       | 1/2-20 UNF-2B<br>1/2-20 UNF-2A                                                                                                                                                                           |
| การทำให้หมด ๑                          | ไม่มีกั้นกระแทก<br>แหวน/ แผ่นกั้นกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน<br>วงแหวน/ แผ่นกั้นกระแทกยางยึดที่ด้านหน้า<br>แหวน/ แผ่นกั้นกระแทกยางยึดที่ด้านหลัง                                                             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                                                                                                                                               |
| ฟังก์ชัน                               | การแสดงคู่<br>กด<br>บทบาทเดียว<br>ดึง                                                                                                                                                                    |
| ปลายก้านลูกสูบ                         | เกลียวนอก<br>ด้ายภายใน                                                                                                                                                                                   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก                                                                                                                                                                     |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด                                                                                                                                                                                  |
| ตัวแปร                                 | เพิ่มความทนทานต่อสารเคมี<br>ลดเสียงรบกวนทั้งสองด้าน<br>ลดเสียงรบกวนด้านหลัง<br>ลดเสียงรบกวนด้านหน้า<br>ปรับจิ้งหระขยาย/ไปข้างหน้า<br>ผ่านก้านลูกสูบ<br>ผ่านก้านลูกสูบกลวง<br>คู่มือลูกสูบ PTFE เพิ่มเติม |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                  | หมุดนำลูกสูบ                                                                                                                                                                                             |
| แรงดันใช้งาน                           | 3 psi...150 psi                                                                                                                                                                                          |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                                                                                                                                                            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                                                                                                                                                                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25.6 °F...250 °F                                                                                                                                                                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1.43 lb...4.73 lb                                                                                                                                                                                        |

| ลักษณะเฉพาะ       | มูลค่า                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทของรัด      | หมุน 90° พร้อมตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย<br>พร้อมตะเกียบหมุนที่ฝาท้าย<br>มีรูทะลุ<br>พร้อมอุปกรณ์เสริม<br>ทางเลือก: |
| พอร์ตกลม          | เกลียวด้านใน G1/8<br>เกลียวใน 1/8 NPT                                                                         |
| วัสดุหมายเหตุ     | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                                                        |
| วัสดุหุ้ม         | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                                                                          |
| วัสดุซีลไดนามิก   | FPM<br>NBR                                                                                                    |
| ก้านลูกสูบวัสดุ   | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                                                                          |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                                                                                          |