

การลดระยะชัก

VAVA-F12-H-H6

หมายเลขชิ้นส่วน: 8107369

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	การจำกัดจังหวะการเปิดพร้อมการกันกระแทก
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ข้อมูลการใช้งาน	เมื่อใช้กับวาล์วแบบ VZXA การอนุมัติ SIL สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่ได้ใช้ได้อีกต่อไป
ระดับการป้องกัน	IP6X
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-10 °C...60 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	249 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	EPDM
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุใช้คอป	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
ตัวเชื่อมต่อวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง