


ชุดต่อ  
**EAMM-A-N48-80PB**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8107714

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| ความยาวระบุ                            | 54 mm                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 6000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 45 kgmm <sup>2</sup>   |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 17 Nm                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 625 g                  |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ              | N48                    |
| อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์                 | 80PB<br>80R            |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |