


ตัวหมุน 90 องศา
KDFP-DFPD
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8108611

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เฟืองและตัวขับเฟือง
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่ บทบาทเดียว
ขนาดตัวกระตุ้น	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
รูปแบบการเจาะหน้าแปลน	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
มุมหมุน	90 deg
อุณหภูมิโดยรอบ	-50 °C...150 °C
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1 kg...100 kg
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS