



แผ่นจ่ายแรงดันแนวตั้ง

VMPA14-VSP-QS5/16

หมายเลขชิ้นส่วน: 8110624

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	14 mm
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ไฟลิตความดัน	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	50 g
ข้อต่อลม 1	QS-5/16
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แผ่นจ่ายวัสดุ	PA เสริมแรง