

# ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPQE-LT-R12-Q12-P5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8113102

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                          |
| ความกว้างปรกติ                         | 8 mm                                                 |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | การเคลือบผิว                                         |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                           |
| ออกแบบ                                 | รูปตัว T, เกลียวด้านในจุดการเชื่อมต่อเพิ่มเติมตามยาว |
| ขนาดบรรจุ                              | 5                                                    |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                    |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar            |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...116 psi                                |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]       |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                                    |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                        |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                                    |
| คลาสคสีนรุม                            | คลาส 4 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -5 °C...60 °C                                        |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 92.17 g                                              |
| ประเภทของรัด                           | หกลี้นภายนอก SW24                                    |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก R1/2                                       |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.                          |
| แหวนปล่อยสี                            | สีฟ้า                                                |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                               |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลืองชุบนิเกิล<br>PBT                            |
| วัสดุซีลเกลียว                         | ไฟเบอร์                                              |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                                  |
| ซีลท่อวัสดุ                            | NBR                                                  |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | สแตนเลส                                              |