

ขับเคลื่อนไฟฟ้า **VAVE-K1-7-5YL1-LR** หมายเลขชิ้นส่วน: 8115100

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	7
คุณสมบัติสาย	ชั้นพื้นฐาน
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	สำหรับแรงดันใช้งาน
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	การลดกระแสไฟโอสต์
การแสดงผลสถานะสัญญาณ	ไฟ LED
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	12 V...26 V
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	+/- 10 %
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ระดับมลพิษ	2
หมวดหมู่แรงดันไฟเกิน	II
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รัศมีการตัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว	11 mm
รัศมีการตัด, การเดินติดตั้งสายแบบยืดหยุ่น	16.5 mm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3.3 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	2 พิน เส้นคู่ ปลายเปิด
การประกอบสายเคเบิล	2 x 0.08 มม. ²
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	1.1 mm
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ประเภทของรัด	เลื่อนได้ หัก
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง PC
ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ	พีวีซี