

หัวต่อเทอร์มินัล
VABS-C12-6-B-M3
หมายเลขชิ้นส่วน: 8122793

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	20 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ทิศทางการเชื่อมต่อด้านล่าง
จำนวนตำแหน่งหัวสูงสุด	1
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ขนาดอนุภาคสูงสุด 5 µm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	13.5 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
ข้อต่อลม 1	M5
ข้อต่อลม 2	M3
ข้อต่อลม 3	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด