


ชุดตัวแปลง
DADG-AK-F9-1
หมายเลขชิ้นส่วน: 8125947

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	1
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	VDI/VDE 3847-2
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	0.6 MPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	6 bar 87 psi
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	จุดน้ำค้างต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิปานกลางอย่างน้อย 10 °C สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	187 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
อะแดปเตอร์วัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ซีปอนไนต์
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง