


ชุดต่อ
EAMM-A-T46-60RA
หมายเลขชิ้นส่วน: 8126175

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	47 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	3.2 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	10 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	412 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	T46
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	60RA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS