

**ที่ยึด**  
**CAFM-D4-W**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8127358

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| กว้าง                                  | 216 มม.                           |
| ความสูง                                | 97 มม.                            |
| ระยะเวลา                               | 345 มม.                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                 |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -20 °C...70 °C                    |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...40 °C                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 749 g                             |
| ประเภทของรัด                           | เมา                               |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS            |
| ขายึดวัสดุ                             | เหล็กเคลือบผง                     |