

ชุดตัวแปลง
EHAM-MA-L9-120-L9-90-S
หมายเลขชิ้นส่วน: 8128232

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	120
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เวอร์ชันสั้น
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1159 g
ประเภทของรัด	ด้วยรูทะลุและสกรู
ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ	L9-120
โครงสร้างรหัสอินเทอร์เฟซ	L9-90
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อลูมิเนียมอนไดซ์
วัสดุสกรู	เหล็กชุบนิกเกิล
วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง