

การควบคุมการไหล -เซต
VMPA14-FT-NW0.3-1.7
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8129129

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันควบคุมการไหล
ข้อต่อลม 1	แผ่นเชื่อมต่อ
ประเภทของรัด	ติดอยู่
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	3.5 l/min...115 l/min
แรงดันใช้งาน	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
ขนาด	14
ความกว้างปรกติ	0.3 mm...1.7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ขนาดบรรจุ	2
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...40 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.6 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ผู้ถือวัสดุ	ปอม
สกรูกลวงวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด