

ชุดแผ่นอะแดปเตอร์ EHAM-MA-E19-25-V3

หมายเลขชิ้นส่วน: 8140776

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20 25 26 32
ตำแหน่งการติดตั้ง	แนวตั้ง
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ชุดติดตั้ง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	135 g
ประเภทของรัด	ด้วยรูทะลุและสกรู
ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ	E8-35
โครงสร้างรหัสอินเทอร์เฟซ	E8-35
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อลูมิเนียมไนไตรด์
วัสดุสกรู	เหล็ก
วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง