


ชุดเกียร์ EMGA-40-A-G8-40P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141732

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	40 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	40 mm
ฟันเฟือง	0.35 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แบบมุมฉาก
อัตราทดเกียร์	8:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	18000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	6 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	0.032 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	10 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	92 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	0.7 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	500 g
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	40G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	40P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS