


ชุดเกียร์ EMGA-60-P-G12-EAS-60

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141736

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	60 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	60 mm
ฟันเฟือง	0.2 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตารี
อัตราทดเกียร์	12:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	13000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	44 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	0.138 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	70 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	96 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	2.8 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1100 g
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	60H
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	60P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS