


# ชุดเกียร์ EMGA-60-A-G8-60P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141738

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	60 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	60 mm
ฟันเฟือง	0.27 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แบบมุมฉาก
อัตราทดเกียร์	8:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	13000 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	18 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	0.243 kgcm <sup>2</sup>
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	29 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	93 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	1.6 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1700 g
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	60G
ไดรฟ์เกียร์อินเตอร์เฟส	60P
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS