


ชุดเกียร์ EMGA-120-P-G12-SAS-140

หมายเลขชิ้นส่วน: 8141760

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์	120 mm
มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน	140 mm
ฟันเฟือง	0.15 deg
ประเภทเกียร์	เกียร์แพลนเนตารี
อัตราทดเกียร์	12:1
ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์	6500 rpm
อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54
แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง	260 Nm
โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์	2.224 kgcm ²
แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด	520 Nm
ประสิทธิภาพสูงสุด	96 %
ความแข็งแรงของแรงบิด	22 Nm/arcmin
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	9000 g
เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส	120G
ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส	140A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS