


ชุดเกียร์  
EMGA-60-P-G8-SST-57  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8141764

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                  |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ขนาดหน้าแปลนชุดเกียร์                  | 60 mm                   |
| มอเตอร์ขนาดหน้าแปลน                    | 57 mm                   |
| ฟันเฟือง                               | 0.17 deg                |
| ประเภทเกียร์                           | เกียร์แพลนเนตารี        |
| อัตราทดเกียร์                          | 8:1                     |
| ความเร็วสูงสุดของไดรฟ์                 | 13000 rpm               |
| อุณหภูมิการทำงานของกระปุกเกียร์        | -25 °C...90 °C          |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L          |
| ระดับการป้องกัน                        | IP54                    |
| แรงบิดเอาต์พุตต่อเนื่อง                | 18 Nm                   |
| โมเมนต์มวลของความเฉื่อยของกระปุกเกียร์ | 0.067 kgcm <sup>2</sup> |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด                   | 29 Nm                   |
| ประสิทธิภาพสูงสุด                      | 97 %                    |
| ความแข็งแรงของแรงบิด                   | 2.4 Nm/arcmin           |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 900 g                   |
| เอาต์พุตกระปุกอินเตอร์เฟส              | 60G                     |
| ไดรฟ์เกียร์อินเทอร์เฟส                 | 57A                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |