


Double nipple NPFC-DS-G14-G14-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 8142585

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุการเชื่อมต่อเกลียว	ทองเหลืองชุบนิกเกิล
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดขั้นที่กำหนด ข้อต่อลม 1	9.05 Nm
แรงบิดขั้นที่กำหนด ข้อต่อลม 2	9.05 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	17.82 g
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	ฟิวรี่