

Double nipple NPFC-DS-G38-G38-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 8142588

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุการเชื่อมต่อเกลียว	ทองเหลืองชุบนิกเกิล
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดขั้นที่กำหนด ข้อต่อลม 1	38.5 Nm
แรงบิดขั้นที่กำหนด ข้อต่อลม 2	38.5 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	24.84 g
ข้อต่อลม 1	G3/8
ข้อต่อลม 2	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	ฟิวรี่