

## Double nipple NPFC-DS-M5-G18-M

หมายเลขชิ้นส่วน: 8142591

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| วัสดุการเชื่อมต่อเกลียว                | ทองเหลืองชุบนิกเกิล                          |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                           |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.95 bar...10 bar                           |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                               |
| แรงบิดขั้นที่กำหนด ข้อต่อลม 1          | 10.55 Nm                                     |
| แรงบิดขั้นที่กำหนด ข้อต่อลม 2          | 1.78 Nm                                      |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 8.96 g                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | G1/8                                         |
| ข้อต่อลม 2                             | M5                                           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                       |
| สีวัสดุ                                | ฟิวรี่                                       |