

หน่วยจ่ายพลังงาน CACN-3A-1-5-G2

หมายเลขชิ้นส่วน: 8149580

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| กว้าง | 35 มม. |
| ความสูง | 130 มม. |
| ระยะเวลา | 115 มม. |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | การพาความร้อนฟรี |
| การดูแลเบื้องต้น | 1 เฟส |
| กระแสไฟเข้า | 1.1 - 2.2 A |
| แรงดันไฟขาออกที่กำหนดDC | 24 V |
| กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 5 A |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต AC | 100 V...240 V |
| การซัพพอร์ตเมื่อไฟดับ | 100 ms |
| ความถี่หลัก | 45 Hz...65 Hz |
| อนุญาต | c UL เร้า - รายการ (OL) |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามคำสั่ง EU EMC , ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 °C...85 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP20 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -25 °C...70 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 450 g |
| ประเภทของรีด | พร้อมราง DIN |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |