

ปลั๊กสกรู
NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8151589

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...75 °C
ระดับการป้องกัน	IP66 IP68
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	IP68 ที่ 5 บาร์เป็นเวลา 30 นาที
หมวด ATEX สำหรับก๊าซ	II 2G
หมวด ATEX สำหรับฝุ่น	II 2D
ชนิดของก๊าซที่ป้องกัน(การจุดติด)	Ex eb IIC Gb
ฝุ่นชนิดป้องกันภายนอก	อดีต tb IIIC Db
อุณหภูมิแวดล้อมการระเบิด	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
การอนุมัติ Ex-protection นอก EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งป้องกันการระเบิดของสหภาพยุโรป (ATEX) ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
ขนาด	M20x1.5
สี	สีดำ
วัสดุต่อสายเคเบิล	PA
ซิลวัสดุ	EPDM
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5 g
ขนาดบรรจุ	1
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS