

Cable connector NETC-M20-PBK-T14

หมายเลขชิ้นส่วน: 8151590

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...100 °C
ระดับการป้องกัน	IP66 IP68
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	IP68 ที่ 5 บาร์เป็นเวลา 30 นาที
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
ขนาด	M20x1.5
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	4 mm...13 mm
สี	สีดำ
วัสดุต่อสายเคเบิล	PA
ซีลวัสดุ	EPDM
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	14 g
ขนาดบรรจุ	1
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS