

# ชุดเชื่อมต่อ DADG-AK-G8-8-20

หมายเลขชิ้นส่วน: 8152361

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 8                                                        |
| อับ                                    | 20 mm                                                    |
| แรงดันใช้งาน                           | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                           |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 1.2 Nm                                                   |
| ค่าความแม่นยำของแรงบิด                 | ± 10 %                                                   |
| แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อลม 1         | 0.7 Nm                                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 8.3 g                                                    |
| พอร์ทลม                                | M5                                                       |
| อะแดปเตอร์วัสดุ                        | อีพอกซีเรซิน                                             |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                                      |
| วัสดุสกรู                              | เหล็กเคลือบ                                              |