

**ท่อลมพลาสติก**  
**PUN-H-F-4X0,75-SW**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8153385

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                                   | มูลค่า                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                         | 4 mm                                                                            |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล          | 16 mm                                                                           |
| Øภายใน                                        | 2.6 mm                                                                          |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                         | 8 mm                                                                            |
| ข้อมูลการใช้งาน                               | ท่อลมที่ไม่มีตัวพิมพ์<br>TPE-U จากพื้นฐาน ether                                 |
| คุณสมบัติของท่อ                               | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                           |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์            | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                       |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด               | -13.775 psi...87 psi                                                            |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ               | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi               |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน                 | น้ำ: ความดันขณะทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60 °C   |
| สื่อปฏิบัติการ                                | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)     |
| เครื่องทดสอบไฟ                                | UL94 HB                                                                         |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ        | VDMA24364-B2-L                                                                  |
| ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัดตาม ISO 14644-14 | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1         |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                            | ดูการประกาศความสอดคล้อง                                                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                | -35 °C...60 °C                                                                  |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                       | 0.0084 kg/m                                                                     |
| พอร์ทลม                                       | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 4 มม.<br>สำหรับจุกเสียบด้านใน Ø 3 มม. พร้อมน็อตยูเนียน |
| สี                                            | สีดำ                                                                            |
| ความแข็งผิ                                    | D 52 +/-3                                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                                 | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                          |
| วัสดุท่อ                                      | TPE-U (PU)                                                                      |