

**ท่อลมพลาสติก**  
**PUN-H-F-10X1,5-GE**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8153405

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| นอก Ø                                  | 10 mm                                                                         |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล   | 52 mm                                                                         |
| Øภายใน                                 | 7 mm                                                                          |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ                  | 28 mm                                                                         |
| ข้อมูลการใช้งาน                        | ท่อลมที่ไม่มีตัวพิมพ์<br>TPE-U จากพื้นฐาน ether                               |
| คุณสมบัติของท่อ                        | เหมาะสำหรับใช้พลังงาน                                                         |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                     |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...87 psi                                                          |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: ความดันขณะทำงานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดูแผนภาพ สูงสุด 0.3 MPa ที่ 0 - 60 °C |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง)   |
| เครื่องทดสอบไฟ                         | UL94 HB                                                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                                |
| คลาสคสีนรุม                            | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเมินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1      |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูการประกาศความสอดคล้อง                                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -35 °C...60 °C                                                                |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว                | 0.0461 kg/m                                                                   |
| พอร์ทลม                                | สำหรับต่อปลั๊กภายนอก Ø 10 มม.                                                 |
| สี                                     | สีเหลือง                                                                      |
| ความแข็งฝั่ง                           | D 52 +/-3                                                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                        |
| วัสดุท่อ                               | TPE-U (PU)                                                                    |