


แผ่นปิด
VABB-P19-16-T
หมายเลขชิ้นส่วน: 8154656

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
กว้าง	16 mm
หลักการปิดผนึก	อ่อน
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
ความเหมาะสมของสุญญากาศ	ใช่
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
อุณหภูมิปานกลาง	5 °C...50 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...50 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	0.75 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	14.9 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	เสียบเข้าไป
ประเภทของรัด	ด้วยรูทะลุและสกรู
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวัสดุ	EPDM
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA66-GF30