


ชุดต่อ
EAMM-A-D100-150A
หมายเลขชิ้นส่วน: 8157275

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	102 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	280 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	143 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3433 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	D100
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	140A 150A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS