


Guide unit EAGF-P2-KF-45-100

หมายเลขชิ้นส่วน: 8158123

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	45
อับ	100 mm
พลิกกลับ	0 µm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แนะนำ
อัตราเร่งสูงสุด	25 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	1 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แมกซ์ ฟอร์ซ Fy	320 N
แรงสูงสุด Fy คงที่	415 N
แรง Fz สูงสุด	320 N
แรงสูงสุด Fz คงที่	415 N
Max Moment Mx	15 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mx คงที่	19 Nm
แรงบิดสูงสุด My	10 Nm
Max. moment My static	12 Nm
Max Moment Mz	10 Nm
แมกซ์ โมเมนต์ Mz คงที่	12 Nm
แรงเคลื่อนตัว	2 N
ย้ายมวลที่จึ่งหะ 0 มม.	342 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	1037 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	12.3 g
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	12.3 g
จุดศูนย์กลางของมวลเคลื่อนที่ที่จึ่งหะ 0 มม.	25 mm
จุดศูนย์กลางเพิ่มเติมของมวลเคลื่อนที่ที่จึ่งหะ 10 มม.	4.3 mm
ประเภทของรัด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
องค์ประกอบคู่มือวัสดุ	เหล็กที่ผ่านกระบวนการอบชุบ ชุบแข็งโครเมียม
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อนโนไดซ์
แผ่นแอกวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อนโนไดซ์