


รีเทนเนอร์ใช้คัพ DADP-ES-G8-12

หมายเลขชิ้นส่วน: 8159234

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	12
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	คั่นโยกหยุด
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.8 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงกระแทกสูงสุด	500 N
แรงบิดกระชับสูงสุด	2.9 Nm
ค่าความแม่นยำของแรงบิด	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	149 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุคั่นโยก	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไนซ์