

โซ่คัพ
DYEF-G8-S-M8-Y1
หมายเลขชิ้นส่วน: 8159473

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M8
อับ	1.3 mm
การทำให้หมด ๆ	วงแหวน/แผ่นกันกระแทกที่ยึดทั้งสองด้านโดยไม่มีตัวหยุดโลหะคงที่
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	0.8 m/s
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลดทอน	1.3 mm
แรงบิดกระชับสูงสุด	2 Nm
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	0.12 J
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	14.6 g
ประเภทของรีด	มีแขนเกลียว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง