

**โซ่คัพ**  
**DYEF-G8-M5-Y1F**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 8160235

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | M5                                                   |
| อับ                                    | 2.8 mm                                               |
| การทำให้หมด ๑                          | แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้านพร้อมตัวหยุดคงที่ |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก                                              |
| ความเร็วในการกระแทกสูงสุด              | 0.8 m/s                                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง            |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                       |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                         |
| ความยาวลดทอน                           | 2.8 mm                                               |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 0.8 Nm                                               |
| การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ           | 0.02 J                                               |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 7.6 g                                                |
| ประเภทของรีด                           | มีแกนเกลียว                                          |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                               |
| ซีลวัสดุ                               | NBR                                                  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง                                 |