

ปิเปตทิปแบบใช้แล้วทิ้ง
DHAP-300-TA1FS-P960R
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8160286

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ปริมาณ	300 µl
ขนาดบรรจุ	960
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวยึดปลายปิเปตสำหรับ 20...1000 µl ทิปปิเปตแบบใช้แล้วทิ้งจาก Festo
ประเภทแฟ็ค	แร็ค
ตัวกรอง	ใช่
Bioburden	ATP: < 2 · 10 ⁻¹² mg/µl BSE / TSE: ฟรี DNA: < 32 pg DNA มนุษย์ DNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁷ หน่วย Kunitz/µl เอนโดทอกซิน: ≤ 0.001 EU/mL RNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁹ หน่วย Kunitz/µl
การฆ่าเชื้อ	SAL 1E-6 ฆ่าเชื้อล่วงหน้า
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	5 °C...40 °C
หมายเหตุเกี่ยวกับอุณหภูมิในการจัดเก็บ	สำหรับการขนส่งในบรรจุภัณฑ์แบบชั่วคราว -25... 55 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์	10 - 90 % ไม่ควบแน่น
สภาวะแวดล้อม	ความกดอากาศ 80...
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...40 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหัวปิเปต	PP