


โซ่คัพ
DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8161533

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
อับ	24 mm
การทำให้หมด ๑	ปรับตัวเอง
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ความเร็วในการกระแทกสูงสุด	1 m/s
เวลาพักพื้นที่อุณหภูมิห้อง	0.3 s
ฟังก์ชัน	กีด บทบาทเดียว
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ความยาวลวดทอน	24 mm
แรงกระแทกสูงสุด	4000 N
การใช้พลังงานสูงสุดต่อจังหวะ	140 J
การใช้พลังงานสูงสุดต่อชั่วโมง	150000 J
พลังงานตกค้างสูงสุด	0.8 J
แรงResetting	120 N
แรงแทรกต่ำสุด	430 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	635 g
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อค
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไนซ์