


ชุดต่อ
EAMM-A-X48-57A
หมายเลขชิ้นส่วน: 8165289

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	7.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	614 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	X48
อินเตอร์เฟสเชื่อมต่อ	57A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS