


ก้ามปู CRSG-M4

หมายเลขชิ้นส่วน: 8165295

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M4
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 8140
ได้มาตรฐาน	DIN 71752
การเชื่อมต่อแบบเกลียว	เกลียวใน M4
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
หัวส้อมวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุโบลท์	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
วัสดุน็อต	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง
พิวส์วัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง