

**ตลับ**  
**NPQX-D-PC10-Q4-P10**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8174164

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                       |
| ความกว้างปรกติ                         | 2.6 mm                                                            |
| ความลึกในการใส่ท่อ                     | 15 mm                                                             |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | โอริง                                                             |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                        |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง                                                            |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                                                |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                                 |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                          |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                                             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>ก๊าซเฉื่อย      |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)                     |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง                                             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                    |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 0.9 g                                                             |
| ประเภทของรัด                           | พร้อมคลิปหนีบ                                                     |
| ข้อต่อลม 1                             | ตลับ 10 มม.                                                       |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 4 มม.                       |
| แหวนปล่อยสี                            | สีฟ้า                                                             |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                            |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PA เสริมแรง                                                       |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                                               |
| วัสดุโอริง                             | HNBR                                                              |
| ซีลท่อวัสดุ                            | HNBR                                                              |
| ส่วนเคลมปัทอวัสดุ                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                       |