

เกจวัดแรงดันหน้าแปลน
PAGN-P-63-0.1M-G14-1-CPA
 หมายเลขชิ้นส่วน: 8178632

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่แสดงผล	0 MPa...0.1 MPa
ได้มาตรฐาน	EN837-3
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	63
อนุญาต	CPA
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon
ประเภทของวัด	การติดตั้งแนวด้านหน้า
สื่อปฏิบัติการ	ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน
แรงดันใช้งาน	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
ปัจจัยโหลดสลับ	0.66
ระดับความแม่นยำในการวัด	1
ระดับการป้องกัน	IP43
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...70 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	กองหลัง
พอร์ทลม	G1/4
วัสดุที่สัมผัสโดยตรง	ทองเหลือง
จุกเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส
วัสดุในการดูหน้าต่าง	ซัน
แหวนรัดวัสดุ	เหล็ก
วัสดุสกรู	เหล็ก
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	120 g

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สเกล	มาตราส่วนเดียว MPa (ภายนอก)