

แผ่นเชื่อมต่อ VABS-K3-16S-20-G18-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 8186873

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	16
ความกว้างปกติ	2 mm
ขนาดวาล์ว	16 mm
การเชื่อมต่อของเหลว	เกลียวใน G1/8
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ทิศทางการเชื่อมต่อที่ด้านข้าง
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	1
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
สื่อปฏิบัติการ	ตัวกลางของเหลว สื่อก๊าซ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สังเกตความต้านทานของวัสดุที่สัมผัสกับตัวกลาง
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...50 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาล์ว	0.3 Nm
ชั้นสกรูแรงบิดสูงสุด	7 Nm
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	26 g
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของวาล์วยึด	ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PEEK